



Volition™

RJ45 K5e und K6 Patchpanel



RJ45 K6 Patchpanel

Mit Volition Network Solutions bietet 3M ein Komplettsystem von Glasfaser- und Kupferlösungen für Unternehmensnetzwerke an. Ein Bestandteil dieses Systems bilden die 19" Patchpanel. Sie ermöglichen die Umsetzung des modularen Konzeptes des Volition RJ45 K6 bei überragenden Montageeigenschaften und gleichzeitiger Kompaktheit.

Prinzipieller Aufbau:

- 16 und 24 Ports 1HE, 32 und 48 Ports 2HE, gebürstet oder schwarz aluminium
- gesamtgeschirmte Variante mit Gesamtschirmdeckel für alle Ports (komplett mit Modulen bestückt)
- einzelgeschirmte Variante mit Schirmhaube je Modul
- Erdung des Panels durch unlackierte Rückseite automatisch bei metallisch-blanken Verteilergestellen
- automatische Erdung des Moduls durch Einrasten in die Frontplatte
- inklusive Kabelabfangung und Kabelbinder
- inklusive zentrale Erdungsschraube

Economic UTP Version:

- Tiefpreisoption zu verwenden für Racks mit integriertem Kabelhalter
- 16 und 24 Ports, 1HE, 48 ports, 2HE, aluminium oder Stahl schwarz



Economic UTP Version:

Eigenschaften

- Kategorie 6 Hardware Performance
- Beschaltung aller 8 Adern in einem Arbeitsschritt
- werkzeuglos beschaltbar
- wiederbeschaltbar
- minimale Einbautiefen des Moduls
- Keystone-Befestigungsmaß
- hohe elektromagnetische Verträglichkeit
- im Modul integrierter Staubschutz
- bis zu 24 Modulen auf einer Höheneinheit
- überragendes Kabelmanagement
- installationsfertiger Auslieferungszustand

Nutzen

- große Reserven im Link Klasse E
- einfache Montage
- kurze Installationszeit
- schnell erlernbare Montage
- viele Einsatzmöglichkeiten
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- hohe Wirtschaftlichkeit
- zukunftssichere Lösung
- Volition Systemgarantie








Spezifikationen

Merkmale

- Kategorie 6 Patchpanel
- mit Volition RJ45 K6 Modulen mit integriertem Staubschutz
- werkzeuglos beschaltbar
- wiederbeschaltbar
- modulares Patchpanel
- integrierte Kabelabfangung
- 16 oder 24 Ports auf einer Höheneinheit
- Portbeschriftung
- optional Farbcodierung der Ports
- kompatibel zu andern Keystone-Modulen
- für das Volition RJ45 K6 Modul optimiert

Typ/Bestelltext

Ref.-No.

	Volition™ Classic Patchpanel, 16 Ports, Alu gebürstet	VOL-PPCA-F16K
	Volition™ Classic Patchpanel, 16 Ports, Alu schwarz	VOL-PPCB-F16K
	Volition™ Classic Patchpanel, 24 Ports, Alu gebürstet	VOL-PPCA-F24K
	Volition™ Classic Patchpanel, 24 Ports, Alu schwarz	VOL-PPCB-F24K
	Volition™ Classic Patchpanel, 24 Ports, Stahl schwarz	VOL-PPUEB-F24K-IN
	Volition™ Classic Patchpanel, 32 Ports, Alu gebürstet	VOL-PPCA-F32K
	Volition™ Classic Patchpanel, 32 Ports, Alu schwarz	VOL-PPCB-F32K
	Volition™ Classic Patchpanel, 48 Ports, Alu gebürstet	VOL-PPCA-F48K
	Volition™ Classic Patchpanel, 48 Ports, Alu schwarz	VOL-PPCB-F48K
	Volition™ Economic Patchpanel, 16 Ports, UTP, Alu schwarz	VOL-PPUD-F16K
	Volition™ Economic Patchpanel, 24 Ports, UTP, Alu schwarz	VOL-PPUD-F24K
	Volition™ Economic Patchpanel, 24 Ports, STP, Alu schwarz	VOL-PPLC-F24K
	Volition™ Economic Patchpanel, 48 Ports, UTP, Alu schwarz	VOL-PPUD-F48K
	Volition™ Serie K6 gesamtgeschirmt und STP Module	
	Volition™ Patchpanel K6, 16 Ports, 16 STP Module, Alu gebürstet	VOL-PGCA-W16K
	Volition™ Patchpanel K6, 24 Ports, 24 STP Module, Alu gebürstet	VOL-PGCA-W24K
	Volition™ Kodierhaube, keystone, blau	VOL-PCC-B
	Volition™ Kodierhaube, keystone, gelb	VOL-PCC-Y
	Volition™ Kodierhaube, keystone, rot	VOL-PCC-R
	Volition™ Kodierhaube, keystone, grün	VOL-PCC-G
	Volition™ Blank insert, white	VOL-0300
	Volition™ Blank insert, schwarz	VOL-0300-BK

3M und Volition sind eingetragene Warenzeichen der 3M Company.

Wichtige Information

Achten Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes darauf, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Ansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft können nur geltend gemacht werden, wenn im Einzelfall eine bestimmte

Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich von der Verkaufsleitung der liefernden 3M Gesellschaft zugesichert worden ist.



3M (Schweiz) AG

3M Telecommunications

Eggstrasse 93 · 8803 Rüschlikon

Tel.: ++41 (044) 724 93 21

Fax: ++41 (044) 724 93 36

Internet: 3MTelecommunications.com