


Tubo termorretráctil en display

3M™ HSR 3000 Pared Fina

Contracción 3:1



3M HSR 3000, tubo Termorretráctil, flexible, de Poliolefina.

El tubo termorretráctil en display HSR se utiliza en gran variedad de aplicaciones dentro de la industria eléctrica, como por ejemplo: aislamiento e identificación de hilos y cables de baja tensión, protección contra la abrasión de tubos y tuberías, etc.

La caja y el sistema dispensador proporcionan un almacenamiento fácil y el manejo del tubo termorretráctil en condición de trabajo.

También existe la posibilidad de colocar hasta 5 dispensadores en un expositor que se puede fijar fácilmente a la pared.



Características Técnicas

Temperatura de Contracción	120° C min, 280°C max
Temperatura de Trabajo	-55°C a + 135°C
Tipo de Material	Poliolefina
Ratio de Contracción	3 a 1
Ruptura Dieléctrica	350KV/cm
Normativa RoHS	Si (2002/95/EEC)
Libre de Halógenos	Si (BS6853)



HSR 3000

Amplia gama de Productos Termorretractiles.

3M cuenta con gran variedad de Productos Termorretractiles, para realizar aislamientos de hilos y cables. Desde la más simple protección hasta el aislamiento de altas prestaciones.

Puede encontrar tubos de pared fina, media o gruesa, con o sin adhesivo. Al igual que manguitos para reparación de cubiertas.

www.mmm.com/electrical/

Beneficios del Producto.

- Con sólo seis tamaños se cubren todas las secciones utilizadas en mantenimiento.
- Ratio de 3 a 1 para una gran variedad de aplicaciones.
- Disponible en 9 colores, ideal para aplicaciones de identificación de cables.
- Cumple la normativa RoHS y es un producto libre de halógenos.
- Perfecto acabado.
- Rápida contracción y flexibilidad.
- Presentado en cajas dispensadoras.

Colores Disponibles:

Negro
Rojo
Amarillo
Azul
Blanco
Transparente
Marrón
Amarillo/verde
Gris



Gama de Producto

Sólo 6 tamaños que cubren las 10 secciones utilizadas. Desde 1.2 hasta 24mm

<i>HSR 3000 3 a 1</i>						
Diámetro en (mm)	1,5	3,0	6,0	9,0	18,0	24,0
Recubierto (max.)	0,5	1,0	2,0	3,0	6,0	8,0
<i>HSR 2 a 1</i> 1,2						
1,6						
2,4						
3,2						
4,8						
6,4						
9,5						
12,7						
19						
25,4						

3M

3M España, S.A.
Dpto.- de Productos Eléctricos

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel.: 91 321 60 00
Fax: 91 321 62 04