



Rellenadores y Masillas para Hojalatería

3M cuenta con rellenos y masillas que permiten hacer reparaciones de alta calidad que son prácticamente imperceptibles por el cliente del taller.

Además tienen un excelente tiempo de curado y son muy fáciles de lijar lo cual se traduce en mayor productividad en el taller.

Rellenadores para Carrocería

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05800	3M Ligth Weight Body Filler 0.754 L	6
05801	3M Ligth Weight Body Filler 3 L	4
05808	3M Body Filler Premium 3.78 L	4
05830	Endurecedor para Resanadores 5800, 5801 y 5808 de 2.75 Oz	12




Rellenadores para Fibra de Vidrio

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05814	Rellenador de Fibra de Vidrio Corta Reforzada LONG STRAND 4.76 Kg	6
05815	Rellenador de Fibra de Vidrio Larga Reforzada SHORT STRAND 1.17 Kg	6
05816	Rellenador de Fibra de Vidrio Corta Reforzada SHORT STRAND 4.76 Kg	4



Masillas para Acabado

	No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
	05821	Advance Finishing Putty Piranha Tubo 710 ml Masilla para acabado de aluminio y fibra de vidrio	6
	05824	3M Flowable Finishing Putty - 24 Oz. Tubo Ideal para acabados en plásticos	6
	05960	Masilla Acrílica Verde 595 g Mono componente de secado rápido	12
	05972	Masilla Acrílica Roja (Super Red Putty) 21 Oz Mono componente tipo plaste que permite trabajar la masilla por largos periodos.	12
	05819	Masilla Premium Pol. Acabado Fino 946ml Masilla de relleno, bicomponente. Requiere catalizador	12