




Elektrotechnické izolační pásky

Temflex™

Spolehněte se na kvalitu

- Kvalitní a spolehlivé PVC pásky s dlouholetou tradicí
- Uspokojí vaše nároky na kvalitu práce
- Díky speciálnímu lepidlu drží dlouhodobě přilepené
- Ideální do každé brašny s nářadím

3M



Temflex™ 1300

PVC páska Temflex™ 1300 je dobře ohebná, a přitom dostatečně pevná izolační páska. Tato páska je vhodná k použití jako elektrická izolace do 1 kV, k vázání a upevňování, k barevnému značení a jako mechanická ochrana. Při odvinutí lepidlo zůstane spolehlivě na pásce a nezanechává stopy na vodiči. Tloušťka 0,13 mm.

Temflex™ 1500

Izolační PVC páska Temflex™ 1500 má velkou mechanickou pevnost při dobré pružnosti a dobře se s ní pracuje i při teplotě těsně nad nulou.

Páska odolává otěru, kyselinám, louhům a černá i UV záření. Je odolná proti oleji a rozpouštědlům a má velkou izolační pevnost. Tato samozhášivá páska je vhodná k použití jako elektrická izolace do 1 kV, k vázání a upevňování svazků a k opravám kabelových plášťů, ale i k barevnému značení či jako mechanická ochrana. Tloušťka 0,15 mm.

Barvy: černá, modrá, hnědá, zelená, šedá, červená, bílá, žlutá, žlutozelená, duha (10 barev v balení).

Typ	Temflex 1300	Temflex 1500
Tloušťka mm	0,13	0,15
Nosič	PVC	PVC
Teplotní rozsah	0/+90	0/+90
Pevnost tahu N/10 mm	20	26
Protažení při přetržení %	125	170
Přilnavost (N/10 mm)	1,7	1,8
Izolační pevnost kV/mm	38	40
Typ dle IEC 60454-3-1 (VDE)	-	5