

3M Safety Division

3M™ Scotchlite™ Reflective Material Speichenreflektor

NEU!

360°-Sichtbarkeit
für Werksfahräder

A composite image featuring a worker in a red hard hat on the left and a bicycle wheel with reflective spokes on the right. The background is a dark blue gradient with a pattern of small, glowing blue circles.

Auf die Speichen, fertig – los!

Werksfahräder einfach und schnell sichtbar machen

Die neuen Scotchlite Speichenreflektoren sorgen für 360°-Sichtbarkeit und damit für mehr Sicherheit im Straßen- und Werksverkehr. **Die Scotchlite Speichenreflektoren sind zugelassen zum Straßenverkehr gemäß StVZO.** Mehr Sichtbarkeit sorgt für mehr Sicherheit.

3M

360° Sichtbarkeit zum Nachrüsten

Das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr wird immer wichtiger.

3M hat sich dieser Aufgabe gestellt und nicht nur im Bereich Fahrrad erfolgreich gelöst.

Die neuen 3M™ Scotchlite™ Reflective Material Speicherreflektoren sorgen für Rundum-Sichtbarkeit und erhöhen dadurch die Sicherheit.

Erfahrungen zeigen, dass speziell die Sichtbarkeit von Werksfahrrädern nicht optimal ist.

Bei über 5 Millionen Rädern auf deutschen Werksgeländen eine Gefahrenquelle, die nicht zu unterschätzen ist.



Originalgröße


Speicherreflektoren

Während herkömmliche Produkte wie Katzenaugen das Scheinwerferlicht nur ca. 80 Meter weit und bei ungünstigem Anstrahlungswinkel oft gar nicht zurückstrahlen, sind die neuen Scotchlite Speicherreflektoren auf eine Entfernung von bis zu 160 Meter rundum sichtbar. Ein mit Scotchlite Speicherreflektoren ausgerüstetes Rad ist auch beim Abbiegen oder liegend sofort erkennbar.

Dank dieser Innovation wird die Kontur des Fahrrades für den Autofahrer sofort erkennbar.

Das neue, deutlichere Signalbild hilft ihm dabei, den Verkehrsteilnehmer um wertvolle Sekunden früher als Fahrradfahrer zu erkennen. „Katzenaugen“ reflektieren hingegen lediglich Punktemuster, die nicht eindeutig darauf schließen lassen, dass es sich um einen Radfahrer handelt.

Wer werden im sich



Rüsten Sie Ihre Werksfahräder im Handumdrehen mit den neuen Scotchlite Speichenreflektoren und sorgen damit für mehr Sicherheit auf Ihrem Werksgelände.

In kurzer Zeit montiert

Die 80 mm langen Speichenreflektoren lassen sich denkbar einfach montieren. Oben ansetzen und nach unten aufclippen.



Zugelassen gemäß StVZO

Die Scotchlite Speichenreflektoren sind zum Straßenverkehr zugelassen gemäß StVZO und können als einziges Nachrüstprodukt anstelle der gelben Katzenaugen verwendet werden.



Werksfahräder im Handumdrehen montierbarer!

Das Prinzip von 3M™ Scotchlite™ Reflective Material ist einfach und genial zugleich. Das auftreffende Licht wird von Millionen mikroskopischer kleiner Glaskugeln in Richtung Lichtquelle – also zum Kraftfahrer – zurück reflektiert.





**3M Deutschland GmbH
Safety Division**

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon (02131)142604
Telefax (02131)143200
E-Mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
Internet: www.3marbeitsschutz.de

Please recycle. Printed in Germany.
© 3M 2009. Alle Rechte vorbehalten.