

3M Technische Information

Reflektierende Folien

3M Diamond Grade™ Fahrzeugkonturmarkierung 983

VS 102

Produktmerkmale

Die haltbare, mikrop Prismatische, retroreflektierende Serie 983 wurde entwickelt, um Fahrzeuge gemäß der UN/ECE 104 für erhöhte Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit mit einer Kontur zu markieren. Die Serie 983 ist für die Verklebung auf festen Untergründen mit einem permanenten Klebstoff beschichtet. Die Folie ist gegen Benzindämpfe und gelegentliches Verschütten von Kraftstoff resistent. Sie reflektiert auch bei Nässe.

Merkmal

Klebstofffarbe und Typ:

Liner:

Verklebeuntergrund:

Oberflächen:

Verklebetemperatur(Substrat und Umgebung):

Dicke total:

Temperaturbereich:

Beschreibung

Acrylatklebstoff, klar, druckempfindlich

Polyester, klar

Flach ohne Niete

Aluminium, Automobillacke, rostfreier Stahl

10°C bis 38°C

0,36mm – 0,4mm

-34°C bis +94°C

Rückstrahlsystem

Erfüllt die Anforderungen der UN/ECE 104

Folienkennzeichnung

Rauten-Wabenstruktur

Verarbeitung

Untergrundreinigung

Alle Untergründe müssen vor der Verklebung gründlich, z. B. durch eine Fahrzeugwäsche, mit nicht rückfettenden Waschmitteln gereinigt werden. Fett, Öl oder fettgebundener Schmutz sind mit Isopropylalkohol zu beseitigen.

Keinen „Bio-Spiritus“ verwenden!



Verkleben und Schneiden

- Prüfen Sie die Eigentemperatur des Untergrundes. z.B. mit Hilfe eines Infrarot Thermometers wie 3M Scotchtrack IR-500
Temperaturbereich während der Verklebung : +10°C bis +38°C
- nur auf flachen Untergründen verkleben
- Schneiden Sie die Folie um Nieten herum und zwischen Nähten, Verbindungen und überlappenden Platten
- Folie nicht überlappen lassen

Verklebemethode

Wenden Sie die trockene Verklebemethode an. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, kein Wasser oder allgemeine Reinigungsflüssigkeiten. Keine Nassverklebung vornehmen!

Verklebung auf Kunststoffen

Die Eignung auf Kunststoffen ist durch Verklebeversuche zu prüfen.

Entfernen

Die 3M Diamond Grade™ 983 ist ein permanent klebendes Produkt. Hitze hilft, die Oberschicht zu entfernen, jedoch zum Entfernen des Klebstoffes wird ein lösungsmittelbasierter Entferner benötigt.

Achtung: Die Lösungsmittel könnten sich bei Hitze oder offenen Flammen entzünden.

Prinzipiell ist jedoch ein Entfernen vom Untergrund nicht möglich.

Reinigung

Grobreinigung

Zunächst mit klarem Wasser (Wasserstrahl aus Schlauch) reinigen, um grobe Verunreinigungen abzuschwemmen.

Reinigung

Die eigentliche Reinigung erfolgt mit handwarmem Wasser, dem ein handelsübliches Hausspülmittel in der üblichen Konzentration beigegeben ist, unter Verwendung eines Schwammes oder einer weichen Bürste. Danach die Oberfläche mit Wasserstrahl abspülen.

Hinweise

Keine Mittel verwenden, die eine schleifende Wirkung (Nylonbürste) ausüben. Keine Lösemittel (z.B. Farbverdünner) einsetzen.

Wenn Sie einen Dampf-Hochdruck Reiniger verwenden, sollten sie die folgenden Einschränkungen einhalten:

- maximaler Druck von 80 bar
- maximale Temperatur von 60° C
- eine minimale Distanz von 30 cm zwischen Reinigungsdüse und Untergrund
- Der Reinigungsstrahl sollte nicht stärker als 30° vom Rechten Winkel zum Untergrund abweichen.

Lagerung

Lagerfähigkeit

Maximal 1 Jahr nach Auslieferung durch 3M und unter Einhaltung der Lagerraumbedingungen.

Lagerraum

Raumtemperatur, trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Temperaturbereich : 20°C – 24°C

Luftfeuchtigkeit : 40% - 60% relative Luftfeuchtigkeit

Art der Lagerung

Folienrollen flachliegend mit Rollenstützen, sortiert nach Wareneingangsdatum und Farbe lagern.

Funktionstüchtigkeit

Mindestens 8 Jahre bei Einhaltung aller Verarbeitungs- und Reinigungshinweise und bei normaler Beanspruchung. Zur Garantie der 3M für dieses Produkt beachten Sie bitte die untenstehende Regelung zur Gewährleistung. Die Regelungen zur Gewährleistung bleiben vorrangig und werden hierdurch nicht berührt.

Hinweis

Die oben beschriebenen Verarbeitungsverfahren und –hinweise basieren auf unseren eigenen Erfahrungen beim Einsatz in Kombination mit den jeweils zugehörigen weiteren 3M Produkten.

3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company.

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung der hier beschriebenen Produkte regeln sich nach unseren jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Wenn zusätzliche Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik unter Tel.: 01/86686-440



3M Österreich GmbH Abteilung Verkehrssicherheit

Brunner Feldstrasse 63

2380 Perchtoldsdorf

Tel: 01/86 686-0

Fax: 01/86 686-374

E-Mail: verkehrssicherheit-at@mmm.com

www.3m.com/at/verkehrssicherheit

Technische Information VS 102 / 02.2012

© 3M 2012. All rights reserved.