

3M Delineador Flexible Galvanizado

Grado Diamante™



Visibilidad y Durabilidad

Guiándote en el Camino



- › Poste de Acero Flexible Galvanizado con una lámina retro-reflectiva prismática de muy alta intensidad que cumple con la Norma ASTM D4956 Tipo XI.
- › Alta resistencia al impacto.
- › Alta resistencia a la intemperie.
- › Vuelve a su posición inicial inmediatamente después de una colisión.
- › De fácil y rápida instalación.
- › Resistencia a la llama
- › Ideal para señalamiento de curvas, calles de salida, bifurcaciones, rotondas, etc.

3M Delineador Flexible Galvanizado Grado Diamante™

Los cambios en la geometría de la carretera producen un mayor número de accidentes viales. Manejar en carreteras con curvas complicadas se convierte mucho más peligroso de noche, cuando las guías visuales son casi inexistentes.



3M ofrece una solución sencilla y eficaz para señalización continua de la carretera en aquellas zonas de peligro, como túneles, curvas y puentes, en las que conviene llamar aún más la atención del conductor para aumentar las medidas de seguridad.

Tecnología Comprobada para Aumentar la Seguridad

El Delineador Flexible Galvanizado Grado Diamante™ DG³ combina el alto rendimiento de la Lámina Grado Diamante™ DG³ Serie 4000 de lente prismático de cubo completo, con un poste de acero flexible galvanizado, capaz de resistir repetidas colisiones y aplastamientos de vehículos volviendo a su posición inicial. Este último es capaz de retener un mínimo de 75% de su color, apariencia y propiedades físicas por 10 años, aún cuando esté expuesto a condiciones climáticas extremas.

3M

División Sistemas de Seguridad en Tránsito
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Olga Cossettini 1031 - 1° Piso
(C1107CEA) Buenos Aires
República Argentina
Tel.: 4339-2400
e_mail: ar-3mseguridadvial@mmm.com
www.3m.com.ar/seguridadvial

División Sistemas de Seguridad en Tránsito
3M Uruguay S.A.
Marco Bruto 1130
(11300) Montevideo
República Oriental del Uruguay
Tel.: (598 2) 628 36 36 (628 3M 3M)
www.3m.com/uy

La Lámina Grado Diamante™ DG³ Serie 4000 cuenta con Sello IRAM de Conformidad con la Norma ASTM D4956 Tipo XI, asegurando una alta visibilidad nocturna, superior a las tecnologías utilizadas en la actualidad para este tipo de dispositivos de señalamiento. Está compuesta por esquinas de cubo completas de alta eficiencia, otorgándole las mejores características retro-reflectivas a media y corta distancia.



Instalación Rápida y Sencilla

El Delineador Flexible Galvanizado Grado Diamante™ DG³ se instala fácilmente, sin requerir anclajes ni adhesivos especiales. Luego de realizar una pequeña excavación (de unos 5 cm) en el lugar en donde se posicionará el dispositivo, se lo coloca con ayuda de un aplicador manual o neumático. Con sólo levantarlo y dejarlo caer unas pocas veces, su propio peso realiza la fuerza necesaria para anclar el delineador en la tierra.

Su sistema de sujeción está diseñado para que, una vez instalado, no pueda ser fácilmente removido.

Sistema de Sujeción

