




# 3M™ Mobile Absaugsysteme

Gesundheitsverträgliche Arbeitsumgebungen und Steigerung der Produktivität, sind die obersten Ziele der mobilen Absaugsysteme von 3M. Die robusten Spezialbehälter zeichnen sich durch eine übersichtliche, einfache Bedienung aus und beherbergen in ihrem Innern zwei getrennte Filterkassetten mit einem qualitativ hochwertigen Filtermaterial. Eine hohe Absaugleistung, die dem Anwender ein staubfreies, gesundheitsverträgliches Arbeiten ermöglicht, wird im Innern des Gerätes durch eine automatische, elektromagnetische Impuls-Filterreinigung ergänzt und garantiert somit einen konstant hohen Luftstrom.

**3M™ Mobile Absaugsysteme – für staubfreies Arbeiten.**

3M™ Mobiles Absaugsystem – Staubklasse L

3M™ Mobiles Absaugsystem – Staubklasse M



## 3M™ Mobile Absaugsysteme

### 3M™ Mobile Absaugsysteme

3M Mobile Absaugsysteme gibt es in vier unterschiedlichen Ausführungen. Je nach Anwendung stehen Sauger der Staubklasse L mit einem Rückhaltegrad von 99% für leicht gefährliche Stäube mit einem MAK-Wert > 1 mg/m<sup>3</sup> wie z. B. Kalk, Gips und Glimmer sowie Sauger der Staubklasse M mit einem Rückhaltegrad von 99,9% der als mittel gefährlichen Stäube mit einem MAK-Wert ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup> wie z. B. Holz, Kupfer, Nickel und Platin zur Verfügung. Alle Modelle verfügen über Anschlüsse für Druckluft- und Elektromaschinen mit Ein- und Ausschaltautomatik, Polyester Falterkassetten, Filterreinigung durch Rüttel-Automatik sowie robuste, schlagfeste Spezialbehälter auf Rollen. Im Lieferumfang enthalten sind ein 4,5 m langer Absaugschlauch und zwei Premium PE-Staubbeutel.

Staubklasse	Volumen	Motorleistung in Watt	Spannung	ID/Part-Nr.
L	25 Liter	1400	240 Volt	64396
L	50 Liter	1400	240 Volt	64404

Staubklasse	Volumen	Motorleistung in Watt	Spannung	ID/Part-Nr.
M	25 Liter	1400	240 Volt	64400
M	50 Liter	1400	240 Volt	64408



## 3M™ Mobile Absaugsysteme Zubehör

### 3M™ Polyester Falterfilterkassetten

Die Polyester Falterfilterkassetten zeichnen sich zum einen durch die hohe Qualität des Filtermaterials (Polyester/HEPA) und zum anderen durch die besonders guten Abreinigungseigenschaften aus.

Einsetzbar	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
für 25 l und 50 l	64420	2	2	2



### 3M™ Premium PE-Staubbeutel

Der PE-Staubbeutel dient der sauberen und hygienischen Aufnahme von Feststoffen (Stäuben). Die praktische Verschlusskappe verhindert das Aufwirbeln des Schleifstaubes und ermöglicht eine staubfreie Schmutzentsorgung.

**Anwendungshinweis:** Bitte Schiebeventilstellung am Ausgangsstutzen (Sammelbehälter) beachten, d. h. der Kreis steht für den Einsatz des PE-Staubbeutels und das Dreieck steht für den Einsatz des Papierstaubbeutels.

Einsetzbar	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
für 25 l und 50 l	64421	1	5	10



### 3M™ Papier-Staubbeutel

Der Papier-Staubbeutel dient der sauberen und hygienischen Aufnahme von Feststoffen (Stäuben). Die praktische Verschlusskappe verhindert das Aufwirbeln des Schleifstaubes und ermöglicht eine staubfreie Schmutzentsorgung.

Volumen	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
25 l	64422	1	5	30
50 l	64423	1	5	20



### 3M™ Schlauch in Schlauch System

Das 3M Schlauch in Schlauch System wurde speziell für den effektiven Einsatz von 3M Mobilen Absaugsystemen und 3M Druckluftschleifern entwickelt.

Einsetzbar	Länge	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
für alle 3M Absaugsysteme	5 m	64934	1	1	1



### 3M™ Y-Adapter

Der Y-Adapter wurde speziell entwickelt für den Anschluss von zwei 3M Absaugschläuchen an das 3M Mobile Absaugsystem.

Einsatz	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
Zum Anschluß von zwei 3M Absaugschläuchen	64418	1	1	1

