



# 3M™ Polierpasten

Das breite Sortiment von einfach und sicher zu verarbeitenden 3M Polierpasten reicht vom Aufpolieren besonders kratzfester Lacksysteme bis hin zum Erzielen hologrammfreier Oberflächen. Die bearbeiteten Oberflächen erhalten einen einzigartigen Tiefenglanz, der auch anspruchsvolle Kunden zufrieden stellt. Aufeinander abgestimmte Polierpasten garantieren Effizienz und Prozesssicherheit. Die Auswahl der Polierpasten erfolgt individuell in Abhängigkeit vom Lacksystem und der entsprechenden Prozessanforderung.

**3M™ Polierpasten – und Ihr Lack kommt ganz groß raus.**



### 3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS

Die 3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS wurde speziell entwickelt für den ersten Polierschritt auf stärker durchgetrockneten sowie kratzfesten Lacksystemen. Sie wird für die Entfernung von Kratzern auf allen lackierten Oberflächen eingesetzt.

Inhalt	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
1,0 kg	50417	1	12	12



### 3M™ Finesse-it™ Finishing-Material Polierpaste

3M™ Finesse-it™ Finishing-Material Polierpaste ist bestens geeignet für das Aufpolieren von ausgeschliffenen Fehlstellen auf Lackoberflächen in Verbindung mit dem 3M Polierfell. Darüber hinaus kann sie als ultimative Universalpolierpaste auf einer Vielzahl von Acrylglas- und Kunststoffoberflächen eingesetzt werden.

Inhalt	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
1,0 Liter	09639	1	12	12
3,785 Liter	13084	1	4	4



### 3M™ Finesse-it™ Fast-Finish Polierpaste

3M™ Finesse-it™ Fast-Finish Polierpaste wird für das Aufpolieren von ausgeschliffenen Fehlstellen auf Lackoberflächen in Verbindung mit dem 3M Polierfell eingesetzt. Im Vergleich zum Finishing-Material erzielt man mit der Fast-Finish eine feinere Oberfläche.

Inhalt	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
3,5 Liter	60361	1	4	4

### 3M™ Finesse-it™ Polish-Purple Polierpaste

3M™ Finesse-it Polish-Purple Polierpaste ist eine Universalpolierpaste mit mittlerer Aggressivität. Sie kann sowohl für ein- aber auch zweistufige Polierprozesse eingesetzt werden. Polish-Purple wird mit dem 3M Polierfell oder dem 3M Finesse-it Polierschaum Extra Life II (genoppt) eingesetzt.

Inhalt	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
3,785 Liter	051056	1	4	4



### 3M™ Finesse-it™ Final-Finish Polierpaste

3M™ Finesse-it Final Finish Polierpaste ist eine Polierpaste mit mittlerer Aggressivität. Sie kann sowohl für ein- aber auch zweistufige Polierprozesse eingesetzt werden. Die Verarbeitung findet mit dem 3M Polierfell statt.

Inhalt	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
0,95 Liter	82877	1	12	12
3,785 Liter	82878	1	4	4



### 3M™ Finesse-it™ Polish-Extra Fine Polierpaste

3M™ Finesse-it Polish Extra Fine wird als Universal-Hochglanzpolitur im zweiten Arbeitsschritt nach der 3M Perfect-it III Schleifpaste PLUS oder der 3M™ Finesse-it Finishing-Material Polierpaste eingesetzt. Sie entfernt mühelos kleine und kleinste Kratzer, Wirbel, Schleier und erzeugt ein gleichmäßiges Hochglanzfinish. E80349 ist ein Produkt aus dem 3M Perfect-it Programm

Inhalt	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
1,0 Liter	E80349	1	12	12
3,785 Liter	06002	1	4	4



### 3M™ Finesse-it™ Polish-Super Fine Polierpaste

Die 3M™ Finesse-it Polish Super Fine Polierpaste wurde speziell für UV-härtende und kratzefeste Lacksysteme entwickelt. Sie erzeugt eine perfekte Hochglanzoberfläche.

Inhalt	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
3,5 Liter	60979	1	4	4



### 3M™ Finesse-it™ Polish-Ultra Fine Polierpaste

3M™ Finesse-it Polish Ultra Fine Polierpaste beseitigt mühelos Hologramme und Grauschleier auf vorpolierten Oberflächen. Sie erzielt speziell auf dunklen Lacksystemen einen besonders hohen Tiefenglanz, der auch sehr anspruchsvolle Kunden zufriedenstellt.

Inhalt	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
1,0 Liter	60168	1	12	12





## 3M™ Perfect-it™ III Hochglanzversiegelung

Die Hochglanzversiegelung auf Carnauba-Wachs Basis dient dem Langzeitschutz der polierten Oberfläche. Nach einer kurzen Antrockenzeit sollte das überschüssige Material mit dem Scotch-Brite Mikrofaser-Poliertuch „Premium“ SB2022 (gelb) entfernt werden.

Inhalt	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
1,0 Liter	09377	1	12	12



## 3M™ Polish Rosa Hochleistungswachs

3M Polish Rosa Hochleistungswachs schützt die hochglanzpolierte Lackoberfläche für einen langen Zeitraum. Sie entfernt Polierrückstände während des Versiegeln und zeichnet sich durch bestes Abwischverhalten selbst nach einer langen Antrockenzeit aus. Empfohlen wird die manuelle Verarbeitung mit dem Scotch-Brite™ Mikrofaser-Poliertuch „Premium“ SB2022 (gelb).

Inhalt	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
1,0 Liter	80345	1	12	12

## 3M™ Polierpasten Zubehör



## 3M™ Finesse-it™ Polierpasten Wandhalter und Dispenser

Ermöglicht ein leicht dosierbares Abfüllen der 3M Polierpasten und garantiert somit den einfachen und zeitsparenden Poliermitteleinsatz.

Produktbeschreibung	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
Wandhalter	60978	1	1	5
Dispenser	60650	1	10	10

## 3M™ Scotchtrak™ Infrarot-Pyrometer IR-500

Mit nur einem Knopfdruck lässt sich die Oberflächentemperatur mit Hilfe des robusten und ultraleichten 3M Scotchtrak Infrarot-Pyrometer IR-500 schnell und einfach messen. Hierdurch werden frühzeitig mögliche Überhitzungen innerhalb des Polierprozesses ermittelt und somit die Prozesssicherheit erhöht. Der Messbereich liegt zwischen – 18°C und +260°C.

Produktbeschreibung	ID/Part-Nr.	KP	VE	MBM
Infrarot-Pyrometer	IR-500	1	1	1