



# Plus efficace

## Moins de déchets



- **Haute qualité**
  - Possibilité de peindre avec un angle de 90 degrés.
  - Transfert de peinture optimal
- **Efficacité optimale**
  - Economie de produits : L'utilisation optimale du produit diminue la consommation
- **Moins de solvants**
  - Minimalise l'utilisation et l'exposition aux solvants
- **Productivité maximale**
  - Système plus rapide : Mélanger, peindre et ranger
- **Facile d'usage**
  - Mélange, pulvérisation et nettoyage facile - Travail plus intelligent et moins dur

## 3M présente le PPS Midi et Micro

# 3M™ PPS™ Paint Preparation System

Un système innovatif de 3M grâce auquel les peintres doivent mélanger moins de peinture et aussi qui diminue drastiquement le temps de nettoyage du pistolet et de contact avec les solvants. Cela augmente la productivité de 15 %.

## Innovation. Rentabilité. Efficacité. Voici les valeurs que vous attendez de 3M.

3M répond aux attentes avec le système PPS Paint Preparation. Facilitez votre travail et économisez de l'argent avec ce système innovatif qui augmente l'efficacité en rendant les godets et filtres traditionnels superflus. La peinture est mélangée et pulvérisée à partir d'une seule poche jetable avec filtre intégré et couvercle. Grâce aux adaptateurs spécialement développés, les peintres peuvent utiliser presque tous les pistolets. Un gros avantage de ce système fermé est la possibilité de peindre dans chaque recoin, même si le pistolet est retourné ! En éliminant toute contamination externe, le système PPS offre de ce fait une solution efficace et propre pour tout types de réparation, que ce soit des petit dégats ou des grandes surfaces. Meilleure qualité et productivité, moins de solvants et de déchets : facilitez votre travail avec le révolutionnaire PPS Paint Preparation System de 3M - maintenant dans une série complète qui garantit pour chaque utilisation la bonne taille du godet.




## Maintenant disponible

Vous avez demandé un ensemble PPS plus petit que notre taille standard, mais plus grand que le Mini.

3M vous présente fièrement le nouveau PPS Midi - où vous avez toujours la bonne taille de godet pour chaque quantité de peinture souhaitée.

### Spot Repair



Idéal pour la réparation de petits dégats qui nécessitent 90 ml maximum de peinture.




**Nouveau !**  
90 ml

3M™ PPST™ Kit **Micro** couvercles et poches jetables, 16028, quantité 90 ml, filtres 200 microns

3M™ PPST™ Kit **Micro** couvercles et poches jetables, 16328, quantité 90 ml, filtres 125 microns

\* Disponible en 2013 sous réserve

### Réparation de 1 panneau




Idéal pour les petites surfaces qui nécessitent 180 ml maximum de peinture.



3M™ PPST™ Kit **Mini**, PN 16114, quantité 180 ml, filtres 200 microns

3M™ PPST™ Kit **Mini**, PN 16752, quantité 180 ml, filtres 125 microns

### Réparation de 2 panneaux



Idéal pour les surfaces qui nécessitent 400 ml maximum de peinture.




**Nouveau !**  
400 ml

3M™ PPST™ Kit **Midi**, PN 16112, quantité 400 ml, filtres 200 microns

3M™ PPST™ Kit **Midi**, PN 16312, quantité 400 ml, filtres 125 microns

### Réparation de 3 panneaux




Idéal pour les grandes surfaces qui nécessitent 650 ml maximum de peinture.



3M™ PPST™ Kit **Standard**, PN 16000, quantité 650 ml, filtres 200 microns

3M™ PPST™ Kit **Standard**, PN 16026, quantité 650 ml, filtres 125 microns

### Réparation de 4 panneaux



Idéal pour les grandes réparations qui nécessitent 850 ml maximum de peinture.



3M™ PPST™ Kit **Grand**, PN 16024, quantité 850 ml, filtres 200 microns

3M™ PPST™ Kit **Standard**, PN 16740, quantité 850 ml, filtres 125 microns

# Avantages importants du système PPS Paint Preparation System de 3M

- Seulement un godet pour mélanger et peindre
- Aide à faire la quantité optimale de peinture
- Economie de 70% sur les solvants de nettoyage
- Système fermé - pas de contact avec les poussières extérieures
- Système plus rapide - du mélange au rangement
- Moins d'exposition des ouvriers aux solvants
- Le pistolet fonctionne dans toutes les positions, même tête en bas !
- Disponible en 5 dimensions : 90,180,400,650 & 850 ml

Code Produit	Description	Pièces/boîte Emballage	Suremballage
<b>Couvercles et poches jetables filtres 200 microns</b>			
16024	Couvercles et poches jetables, filtres 200 microns, Grand	25	1
16000	Couvercles et poches jetables, filtres 200 microns, Standard	50	1
16112	Couvercles et poches jetables, filtres 200 microns, Midi (400 ml)	50	1
16114	Couvercles et poches jetables, filtres 200 microns, Mini	50	1
16028*	Couvercles et poches jetables, filtres 200 microns, Micro	50	1
<b>Couvercles et poches jetables filtres 125 microns</b>			
16740	Couvercles et poches jetables, filtres 125 microns, Grand	25	1
16026	Couvercles et poches jetables, filtres 125 microns, Standard	50	1
16312	Couvercles et poches jetables, filtres 125 microns, Midi (400 ml)	50	1
16752	Couvercles et poches jetables, filtres 125 microns, Mini	50	1
16328*	Couvercles et poches jetables, filtres 125 microns, Micro	50	1
<b>Godets gradués et bagues de serrage</b>			
16023	Godets gradués et bagues de serrage Grand	1	4
16001	Godets gradués et bagues de serrage Standard	2	4
16122	Godets gradués et bagues de serrage Midi (400 ml)	2	4
16115	Godets gradués et bagues de serrage Mini	2	4
16115*	Godets gradués et bagues de serrage Micro	2	4
<b>Accessoires</b>			
16019	Dispensers pour poches jetables Grand/Standard/Midi	1	1
16099	Dispensers pour couvercles Grand/Standard/Midi	1	1
16155	Inserts Standard pour le ratio de mélange Midi	10	1

\* Disponible en 2013 sous réserve

Plus d'infos sur notre site web [www.3Mautocarrosserie.be](http://www.3Mautocarrosserie.be)

**3M**

**3M Belgium N.V.**  
**Automotive Aftermarket**  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Tel: 02/722 52 68  
Fax: 02/722 50 37  
[www.3Mautocarrosserie.be](http://www.3Mautocarrosserie.be)

