



# 3M™ Fasara™ Glasdesignfolien

## Neuheiten 2013

3M™ Fasara™ Glasdesignfolien bieten neuartige und besondere Möglichkeiten in der Gestaltung und Veredelung von Glas. Über 50 Designs bieten dabei völlige Gestaltungsfreiheit und schaffen ein warmes, aber stets modernes Raumgefühl. Einfach, schnell und kostengünstig verleihen Sie bestehenden Glasflächen einen neuen Look.

**Entdecken Sie hier die neuen Designs!**

## Glasdesignfolien

3M™ Fasara™ Glasdesignfolien bestehen aus einem hochwertigen Polyester und sind perfekt geeignet zur Realisierung von individueller Privatsphäre, diskretem Sichtschutz sowie dekorativen Anwendungen auf Glas. Die Applikation ist schnell, einfach und erfordert keinen Ausbau des bestehenden Glases. Ganz unkompliziert lassen sich somit Räumlichkeiten stilvoll optimieren.


### Eigenschaften:

- Hochqualitative Polyesterfolie
- Verfügbar in über 50 Designs
- Bis zu 10 Jahren haltbar
- 99% UV-Schutz
- Brandschutz geprüft

### Vorteile:

- Einfache Installation vor Ort, ohne Störung des laufenden Betriebes
- Großer Gestaltungsspielraum
- Kostengünstig und ressourcensparend
- Einfach zu Reinigen
- Bei Bedarf wiederablösbar

## Die neuen Designs:



ROBE




KENUN



SILVER 1



VENETIAN



SAFU



ILLUMINA SILVER

Die Verlaufsdekore **Robe** und **Venetian** schaffen fließende Übergänge von opakem Weiß zu voller Transparenz.

Bei den japanischen Reispapier-Designs **Kenun** und **Safu** treffen orientalische Tradition auf 3M Klebstofftechnologie.

Die neuen Designs **Silver 1** und **Illumina Silver** erlauben stylische Spiegeleffekte. Glamorös, modern, elegant - einzigartig am Markt.



Mehr erfahren?  
[www.3M.com/at/AMD](http://www.3M.com/at/AMD)

