



# La nueva gama de abrasivos de 3M revolucionará el mundo de la reparación del automóvil

- La flexibilidad inigualable de su nuevo abrasivo flexible Hookit™ permite al pintor llegar sin esfuerzo a zonas de difícil acceso.
- El abrasivo flexible Hookit™ de 3M, que cuenta con un código de color para cada aplicación, está disponible en P400, P600, P800, P1000, P1200 y P1500.
- Gracias a su capa anti-embazamiento, es muy fácil de limpiar.
- Es ideal para aplicaciones de lijado a mano, tanto de aparejo como de matizado y acabado.

*Madrid, 19 de marzo de 2014.-* 3M, la compañía de la innovación, ha vuelto a revolucionar el mundo de la reparación del automóvil con su nuevo abrasivo flexible Hookit™.

Esta nueva gama de productos profesionales de 3M hacen que pintar se convierta en una tarea simple y limpia. La flexibilidad inigualable del nuevo abrasivo flexible Hookit™ de 3M permite al pintor llegar sin esfuerzo a zonas de difícil acceso. Además, gracias a su capa anti-embazamiento, son muy fáciles de limpiar. Entre sus múltiples beneficios también destaca su envase, que facilita su organización y almacenamiento, al igual que su código de colores que permite distinguir claramente el grano de abrasivo que se necesita en cada trabajo.

Sus especificaciones técnicas y su calidad le posicionan como un abrasivo único en el mercado. El nuevo abrasivo flexible Hookit™ de 3M es ideal para aplicaciones de lijado a mano, tanto de aparejo, como de matizado y acabado. Su uso es adecuado en la fase de preparación de la pintura, al igual que en la de acabado, posibilitando la eliminación de defectos. Otra de sus características especiales es que puede usarse tanto en seco como en húmedo, en función de las necesidades de cada material. Además, su tejido contribuye a alargar la vida y la resistencia del producto.

El nuevo abrasivo flexible Hookit™ de 3M, que cuenta con un código de color para cada aplicación, se comercializa en distintos tipos de grano. Los modelos P400 y el P600 están específicamente creados para la fase de aparejo. El P800 y el P1000 para la de matizado, y para la de acabado se recomienda el uso del P1200 y del P1500.



Irene Hernando, del área de reparación del automóvil de 3M, ha indicado que *“estos nuevos abrasivos flexibles Hookit han revolucionado el mundo de la reparación del automóvil porque gracias a su flexibilidad permite a los profesionales llegar a lugares donde antes era casi imposible, como bordes de parachoques o marcos y huecos de puertas. Además de facilitar el trabajo, los nuevos abrasivos de 3M permiten que éste sea de mayor calidad. A partir de ahora los pintores ahorrarán tiempo y aumentarán la productividad y el rendimiento en el taller”*.

### **Acerca de 3M**

3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de productos ingeniosos. Nuestra cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable de potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que nunca deja de inventar. Con \$ 31 mil millones en ventas, 3M emplea a 89.000 personas en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países. Nuestra división de Reparación del Automóvil desarrolla procesos y soluciones de confianza para profesionales "auto exigentes" que hacen de cada reparación una obra de arte.

#### **Para más información:**

Almudena Aguado / [aaguado@inforpress.es](mailto:aaguado@inforpress.es)

Ana de Quinto / [adequinto@inforpress.es](mailto:adequinto@inforpress.es)

Javier Díaz / [jdiaz@inforpress.es](mailto:jdiaz@inforpress.es)

Telf: 91 564 07 25

Web: [www.3M.com](http://www.3M.com)

Twitter: @ 3MNews