



Comunicato stampa PICCOLI MA PIENI DI STILE: 3M PRESENTA I PROIETTORI TASCABILI MPRO 120

Dopo il successo dell'MPro 110, arrivano sul mercato italiano i micro proiettori di nuova generazione che offrono performance ancora migliori in termini di stile, luminosità, connettività, durata della batteria, suono e molto altro ancora



*Segrate, XX ottobre 2009 - Sono piccoli ma pieni di stile: arrivano anche sul mercato italiano i proiettori tascabili di nuova generazione targati **3M MPro 120**, che offrono performance ancora migliori in termini di stile, luminosità, connettività, durata della batteria, suono e molto altro ancora.*

Con *MPro 120*, 3M - da sempre impegnata sul fronte dell'innovazione - ha segnato una **nuova, fondamentale tappa nell'evoluzione della proiezione portatile**. *Mpro 120* - "small in size & huge in style" - offre una connettività potenziata, una luminosità che lo rende leader del settore, casse audio integrate e una batteria dalla grande autonomia (fino a 4 ore di proiezione ininterrotta), rendendolo un **prodotto ideale per tutti coloro che desiderano condividere informazioni "On-the-move"**. *Mpro 120* è l'unico proiettore tascabile ad alta luminosità dotato di tecnologia VGA presente sul mercato.

La **connettività di altissima qualità audio e video** di *Mpro 120* permette un collegamento facile e flessibile a laptop, netbook, così come a smart phones, lettori multimediali e macchine fotografiche digitali, videocamere, consolle per videogame nonché altri dispositivi multimediali, consentendo la condivisione e presentazione di contenuti di vario genere in qualsiasi momento.

MPro 120 è ideale per la **proiezione di grande formato** (fino a 50" in condizioni di luminosità ambientale controllata). L'**autonomia della batteria** è tale da garantire ai fruitori una sorprendente continuità nell'osservazione delle immagini - dalle due alle quattro ore a seconda della luminosità selezionata - senza necessità di ricarica. Le due **casse audio incorporate** permettono proiezioni di presentazioni e di video complete di musica ed effetti sonori. *MPro 120* è dotato sia di un **treppiede flessibile**, già incluso nella confezione, che di un **pedino integrato** per posizionarlo sempre al meglio.

Interamente basato sui nuovi sistemi di micro-proiezione **MM200 LCOS**, *MPro 120* è in grado di raggiungere una **luminosità** eccezionalmente uniforme e controllata (pari a **12 lumen**), ad una **risoluzione VGA di 640 X 480**. Qualsiasi sia l'applicazione cui è destinato, *3M Mpro 120* permette di proiettare immagini dai colori brillanti e definiti, sia in ambito personale che professionale.

MPro 120 ha un **peso incredibilmente contenuto** (solamente **154 grammi**) che lo rende facile da trasportare sia in tasca che nella borsa del PC. È inoltre dotato anche di una piccola custodia che lo protegge da graffi, polvere e impronte. Il rivestimento "soft-touch", infine, contribuisce a renderlo un **oggetto tecnologico dal design ancora più raffinato ed elegante**.

Il micro proiettore *MPro120* si può acquistare sul sito di e-commerce **www.3Mshop.it** al prezzo di **300 € i.e. (360 € i.i.)**.





Scheda tecnica

<i>Produttore</i>	3M
<i>Prodotto</i>	Micro Proiettore professionale 3M MPro110
<i>Fonte di luce</i>	LED
<i>Tecnologia di riproduzione delle immagini</i>	LCOS
<i>Peso</i>	152 grammi
<i>Lunghezza, larghezza, altezza</i>	11,5 cm x 5 cm x 2,2 cm
<i>Diagonale immagine</i>	fino a 50 pollici / 1,27 metri di diagonale a seconda delle condizioni di luce ambientale
<i>Messa a fuoco</i>	manuale
<i>Collegamenti</i>	VGA, video
<i>Risoluzione nativa</i>	VGA, 640x480 pixel
<i>Risoluzioni compatibili</i>	VGA, SVGA, XGA, WXGA
<i>Filettatura per stativo</i>	6.35 mm / 1/4" (formato standard)
<i>Rumorosità</i>	nessuna (nessuna ventola)
<i>Possibilità di collegamento</i>	computer/laptop con uscita VGA, Personal Media Player MP4 (ad es. iPod), fotocamere digitali, cellulari multimediali Camcorder & smartphones con segnale video-out (TV-out), console per giochi & playstation portatili (ad es. XBOX 360, PSP, PS3, Wii ecc.)
<i>Dotazione</i>	alimentatore-caricabatteria batteria ricaricabile agli ioni di litio cavo VGA cavo video (Cinch) con adattatore RCA manuale d'uso tagliando di garanzia

3M Italia 3M commercializza in Italia una vastissima gamma di prodotti d'elevato contenuto tecnologico ed innovativo. L'azienda statunitense è presente da 50 anni in Italia ed ha un portfolio di 75.000 prodotti nati da ben 45 piattaforme tecnologiche, basa sulla ricerca costante l'apporto di soluzioni innovative. Oltre all'attività commerciale, in Italia 3M conta due unità produttive e un centro di distribuzione prodotti europeo.

I Mercati in cui opera 3M:

Salute (Prodotti per l'Ospedale, Prodotti medico-professionali, Odontoiatria, Ortodonzia, Prodotti per l'Industria); Industria e trasporti (Adesivi e nastri, Abrasivi, Sistemi di identificazione, Filtrazione, Sistemi per l'industria automobilistica, Aeronautica, Autocarrozzeria, Nautica); Elettronica, elettrotecnica e comunicazioni (Sistemi per l'elettronica, Elettromeccanica, Telecomunicazioni, Sistemi per impiantistica elettrica, Comunicazione visiva); Sicurezza e protezioni (Protezione Individuale, Sistemi per l'edilizia, Protezione ambientale, Protezione e sicurezza dei beni, Sicurezza documentale, Prodotti per la comunità); Display e grafica (Segnaletica e sicurezza stradale, Sistemi per la decorazione e la comunicazione grafica, Sistemi per l'illuminazione); Ufficio e largo consumo (Prodotti di consumo per l'ufficio, Ergonomia, Pulizia della casa, Cartoleria, Fai da te, Cura e benessere).

Per ulteriori informazioni Ufficio stampa 3M Italia - MS&L | Italia

Gianluca Iodice
Ph. +39 02 77336301
Fax + 39 02 77336360
gianluca.iodice@mslworldwide.com

